



Nº 6982

Pressostato

eletrohidráulico



Nº enc.	Nº do artigo	Pressão de funcionamento [bar]	Temp. [°C]	Tipo de proteção	Frequência de comutação [1/min]	Carga de contato	OR-1 Anel em O Nº de enc.	Peso [g]
492256	6982-07	12-170	-20 - +80	IP65	30	12V - 230V = 4A	161810	300
136291	6982-06	20-210	-20 - +80	IP 65	30	12V - 230V = 4A	161810	300
402610	6982-08	100-400	-20 - +80	IP 65	30	12V - 230V = 4A	161810	300
276881	6982-05	200-630	-20 - +80	IP 65	30	12V - 230V = 4A	161802	300

Concepção:


Microinterruptor. Modelo: êmbolo carregado por mola.

Aplicação:

Para o controle eletro-hidráulico da pressão de um circuito de tensão. O interruptor de pressão dos pistões pode ser montado numa placa de ligação e aplicável na ligação dos tubos.

Observação:

A posição de montagem pode ser livremente escolhida.



Nº 6982-05-01

Flange com tubos

para interruptor pulsante de êmbolo nº 6982-05, -06, -07 e -08.



Nº enc.	Nº do artigo	Peso [g]
497636	6982-05-01	36

