

N° 6974-XXXX-1

Placa de conexión para mordazas de centrado

para conexión de junta tórica


| N° de pedido | Artículo n° | ØAxB [mm] | ØC | ØD | E | F | Tornillo (cada 4 pzs.) | Peso [g] |
|--------------|--------------|--------------|------|----|------|------|---------------------------|-------------|
| 328971 | 6974-5476-1 | 68x15 | 6,6 | 3 | 24,2 | 14,0 | M6x16 | 370 |
| 328997 | 6974-7698-1 | 88x17 | 9,0 | 4 | 32,0 | 18,5 | M8x20 | 680 |
| 329128 | 6974-98130-1 | 110x20 | 11,0 | 5 | 39,8 | 23,0 | M10x25 | 1271 |

Acabado:

Acero bonificado, fosfatado y rebardado TEM.

Aplicación:

Para la fijación superior de la mordaza de centrado y el suministro de aceite a través de canales perforados en el cuerpo del dispositivo.



N° 6974-XXXX-2

Placa de conexión para mordazas de centrado

para conexión de tubería


| N° de pedido | Artículo n° | ØAxB [mm] | ØC | ØD | E | F | Tornillo (cada 4 pzs.) | Peso [g] |
|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------------------|-------------|
| 329011 | 6974-5476-2 | 68x30 | 6,6 | G1/4 | 24,2 | 14,0 | M6x35 | 725 |
| 329037 | 6974-7698-2 | 88x30 | 9,0 | G1/4 | 32,0 | 18,5 | M8x35 | 1210 |
| 329144 | 6974-98130-2 | 110x30 | 11,0 | G1/4 | 39,8 | 23,0 | M10x35 | 1909 |

Acabado:

Acero bonificado, fosfatado y rebardado TEM.

Aplicación:

Para la fijación superior de la mordaza de centrado y el suministro de aceite a través de tubería.



Se reserva el derecho de cambios técnicos.