


Nº 6973

Grampo de aperto rasteiro

simples ação, com retorno por mola, pressão de serviço máx. 350 bar.



Nº enc.	Nº do artigo	Força de aperto horizontal de 350 bar [kN]	Força de aperto vertical de 350 bar [kN]	Curso [mm]	Superfície do êmbolo [cm ²]	Vol. [cm ³]	Md máx. [Nm]	OR-1 Anel em O Nº de enc.	Peso [g]
66787	6973-09-1	8,9	2,2	5	2,9	1,4	11	-	481
66803	6973-09-2	8,9	2,2	5	2,9	1,4	11	550266	399

Concepção:

Revestimento do cilindro em aço endurecido e polido. Biela do pistão endurecida por cementação e esmerilada. Mordente endurecido. Mola restabeecedora em aço inoxidável. Alimentação de óleo através da conexão roscada ou do canal de óleo no corpo do dispositivo.

Aplicação:

Elemento tensor de tração inferior universal para aplicação multifacetada.


Características:

Grande força de aperto com pequenas dimensões.


Observação:

Na colocação em funcionamento observar uma perfeita purga.
A qualidade da superfície no nº 6973-09-2 deve ser Rz 6,3 na área da flange .

Nº 6973-09-1



Nº 6973-09-2



CAD



Reserva-se o direito a alterações técnicas.