

Nr. 6951WN

Spannarm, doppelt
mit Wippe



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	2A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	ØK	L	M	W max.	Gewicht [g]
320481	6951WN-22-200	200	107	25	20	31,8	35	10	55	57,5	16	30,5	M8	6°	1800
320499	6951WN-33-250	250	125	33	22	38,2	38	10	65	64,5	20	36,0	M10	6°	3100

Ausführung:


Stahl, brüniert. Spannarm vergütet.

Anwendung:

Für alle Schwenkspanner
Bestell-Nr. 320481 für Größen 6951xx-22-xx
Bestell-Nr. 320499 für Größen 6951xx-33-xx
Dient zum Spannen von zwei Werkstücken mit unterschiedlichen Höhen.


Hinweis:

Spanndruck, Fördervolumen und max. Kippwinkel (W) bitte unbedingt beachten.
Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar.



Nr. 6951

Fertigungsmaße bei Selbstanfertigung von Spannarmen



Toleranz DIN ISO 2768 m

Wichtiger Hinweis:

Spannarmlänge und -gewicht müssen beachtet werden!

Maßtabelle (für Selbstanfertigung):

für Größe	A	B	ØC +0,025	D	E	ØG	H	J	K	T	U	V	W
-22	51	44,5	31,775	37,4	12,5	16,5	M16x1,50-6H	59	2,93	22,4	26	6,2	25,7
-33	70	44,5	38,138	40,4	14,2	16,5	M16x1,50-6H	65	3,23	25,5	26	9,6	35,5