

N° 6370S6-001

Station sextuple de serrage

Déverrouillage hydraulique.

Pression de déverrouillage: min. 50 bars - max. 60 bars.

Surface d'appui des modules de serrage : acier, inoxydable et trempé.

Plaque de base : acier, non trempé.

Répétabilité < 0,005 mm.

Code	Modèle	Force de traction jusqu'à [kN]	Force de maintien* [kN]	Poids [Kg]
426734	K10	6 x 10	6 x 25	17,5
424119	K20	6 x 20	6 x 55	72,4
426759	K40	6 x 40	6 x 105	178,5

Remarque:

Sur demande, des alésages de fixation peuvent être réalisés dans la plaque de base suivant vos indications.

Le raccord rapide approprié peut être commandé sous la référence :


- 427872 pour manchon

- 427856 pour connecteur

* Veuillez respecter la notice de montage.

Sur demande:

Autres dimensions, entraxes et nombre d'équipements du module de serrage.



Dimensions:

Code	Modèle	A	B	HA	K	L	L1	ØN	R	S	SM
426734	K10	240	340	7	15	84	100	20	G1/4	33	100
424119	K20	396	596	10	18	50	200	20	G1/4	48	200
426759	K40	546	846	15	24	95	320	20	G1/4	62	320

CAD



Sous réserve de modifications techniques.